

**HOLEX****Pystyporrastikkaat, kaksipuoliset, Askelmien lukumäärä: 2X3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	966520 2X3
GTIN	4045197795922
Tuoteluokka	92L

**Kuvaus****Malli:**

Portaat ja pylväät alumiinia, lujasti ruuvatut portaitten ja pylväiden liitoskohdat, 80 mm syvät uriteut portaat. Erittäin tukeva malli kartionmuotoisen rakenteensa ansiosta. Luistamattomat tikkaiden jalat. Tikkaiden kaltevuus 20°. Porrasväli 235 mm.

**Standardi:**

**Gemäß DIN EN 131.**

**Tekninen kuvaus**

Ulkoleveys alapäässä	0,43 m
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Paino	4,4 kg
Työskentelykorkeus n.	2,25 m
Tikkaiden pituus	0,69 m
Portaan rakenne	porras

Pituus L	0,69 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat