

**HOLEX****Pystyporrastikkaat, kaksipuoliset, Askelmien lukumäärä: 2X4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	966520 2X4
GTIN	4045197795939
Tuoteluokka	92L

**Kuvaus****Malli:**

Portaat ja pylväät alumiinia, lujasti ruuvatut portaitten ja pylväiden liitoskohdat, 80 mm syvät uriteut portaat. Erittäin tukeva malli kartionmuotoisen rakenteensa ansiosta. Luistamattomat tikkaiden jalat. Tikkaiden kaltevuus 20°. Porrasväli 235 mm.

**Standardi:**

**Gemäß DIN EN 131.**

**Tekninen kuvaus**

Tikkaiden pituus	0,93 m
Paino	5,8 kg
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Työskentelykorkeus n.	2,5 m
Ulkoleveys alapäässä	0,46 m
Portaan rakenne	porras

Pituus L	0,93 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat