

HOLEX**Pystyporrastikkaat, kaksipuoliset, Askelmien lukumäärä: 2X5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	966520 2X5
GTIN	4045197795946
Tuoteluokka	92L

Kuvaus**Malli:**

Portaat ja pylväät alumiinia, lujasti ruuvatut portaitten ja pylväiden liitoskohdat, 80 mm syvät uriteut portaat. Erittäin tukeva malli kartionmuotoisen rakenteensa ansiosta. Luistamattomat tikkaiden jalat. Tikkaiden kaltevuus 20°. Porrasväli 235 mm.

Standardi:

Gemäß DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Tikkaiden pituus	1,16 m
Ulkoleveys alapäässä	0,49 m
Paino	7,3 kg
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Työskentelykorkeus n.	2,75 m
Portaan rakenne	porras

Pituus L	1,16 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat