

HEDI

Muovinen kaapelikela, 3 pistorasiaa, Tyyppi: 40N



Tilaustiedot

Tilausnumero	081116 40N
GTIN	4003644000098
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

GS-merkintä

Muovinen kaapelikela. Kaapelin päässä kestävä 3-osainen pistorasia, täysin maadoitettu, roiskeveesisuojattu, IP44. 3-osainen pistorasia, itsesulkeutuvat suojakannet. Käytettäväksi jatkuvasti ulkotiloissa. Vastaa normia **BGI 600** (teollisuus). Roiskeveesisuojattu IP 44.

Neopreenikaapeli

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tekninen kuvaus

Kaapeliluokka	H07RN-F
Kaapelin rakenne	3G1,5
Kaapelin pituus	40 m
Kaapelin materiaali	Neopreeni
IP-suojausluokka	IP 44

Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Kotelon materiaali	muovi
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Jatkokaapelikela