

HEDI

Muovinen kaapelikela, 3 pistorasiaa, F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 40N



Tilaustiedot

Tilausnumero	081117 40N
GTIN	4003644000081
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Pistorasiat **maihin F, B, PL ja CZ.**

Muovinen kaapelikela. Kaapelin päässä kestävä 3-osainen pistorasia, täysin maadoitettu, roiskeveesisuojattu, IP44. 3-osainen pistorasia, itsesulkeutuvat suojakannet. Käytettäväksi jatkuvasti ulkotiloissa. Vastaa normia **BGI 600** (teollisuus). Roiskeveesisuojattu IP 44.

Neopreenikaapeli

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tekninen kuvaus

Kaapelin pituus	40 m
Kaapelin materiaali	Neopreeni
Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
IP-suojausluokka	IP 44
Kaapeliluokka	H07RN-F

iskunkestävä ja roiskevesisuojaus	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Kaapelin rakenne	3G1,5
Kotelon materiaali	muovi
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Jatkokaapelikela