

HEDI

Kaapelikela muovia, maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 40B



Tilaustiedot

Tilausnumero	081127 40B
GTIN	
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Hedi®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

· Ylikuumenemissuoja.

Itsestään sulkeutuvat kannet. **Jatkuvaan** käyttöön ulkona. Vastaa DGUV I 203-005 -säädestä (aikaisemmin BGI 600).

PU-panssarikaapeli Plus.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tekninen kuvaus

Kaapelin materiaali	Panssarikaapeli
Kaapelin pituus	40 m
Kaapelin rakenne	3G1,5

IP-suojausluokka	IP 44
Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
Kaapeliluokka	H07BQ-F
Kotelon materiaali	muovi
Pistorasioiden lukumäärä	3
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Diagnosijärjestelmä saatavilla	kyllä
Tuotetyppi	Jatkokaapelikela