

HEDI

Kaapelikela muovia, Tyyppi: 25N



Tilaustiedot

Tilausnumero	081125 25N
GTIN	4003644000074
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Hedi®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin. Itsestään sulkeutuvat kannet. **Jatkuvaan** käyttöön ulkona. Vastaa DGUV I 203-005 -säädestä (aikaisemmin BGI 600).

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

IP-suojaluokka: IP 44

iskunkestävä ja roiskeveesisuojattu: Katgoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Nimellisteho avattuna: 3500 (16A) W

Kaapeliluokka: H07RN-F

Kaapelin rakenne: 3G1,5

Kaapelin materiaali: Neopreeni

Kaapelin pituus: 25 m

Pistorasioiden lukumäärä: 3

Tekninen kuvaus

Kaapelin rakenne	3G1,5
iskunkestävä ja roiskevesisuojaus	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Kaapelin materiaali	Neopreeni
Kaapelin pituus	25 m
Kaapeliluokka	H07RN-F
Nimellisteho avattuna	3500 (16A) W
IP-suojaluokka	IP 44
Pistorasioiden lukumäärä	3
Kotelon materiaali	muovi
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Diagnosijärjestelmä saatavilla	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela