

## HEDI

Kaapelikela muovia, maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 25N



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081127 25N
GTIN	4003644000067
Tuoteluokka	08B

### Kuvaus

#### Malli:

Hedi®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

#### · Ylikuumenemissuoja.

Itsestään sulkeutuvat kannet. **Jatkuvaan** käyttöön ulkona. Vastaa DGUV I 203-005 -säädestä (aikaisemmin BGI 600).

#### Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisään tunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

### Tekninen kuvaus

Kaapelin pituus	25 m
Kaapelin rakenne	3G1,5
Kaapeliluokka	H07RN-F
Nimellisteho avattuna	3500 (16A) W

Kaapelin materiaali	Neopreeni
IP-suojaluokka	IP 44
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Pistorasioiden lukumäärä	3
Kotelon materiaali	muovi
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Diagnosijärjestelmä saatavilla	kyllä
Tuotetyppi	Jatkokaapelikela