

**uvex****Käsinepari uvex C500 XG, Käsineen koko: 8**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	094555 8
GTIN	4048612040058
Tuoteluokka	04W

## Kuvaus

**Malli:**

C500 XG. Silikoniton viiltosuojakäsine soveltuu High-Performance Elastomer -**kokopinnoitteensa** ansiosta erittäin hyvin käytettäväksi raskaassa työssä öljyisissä, rasvaisissa ja märissä ympäristöissä. **Hyvän tarttuvuuden öljyisiin esineisiin** mahdollistaa Xtra-Grip-pinnoite. **uvex 500 -sarja.** Bamboo TwinFlex® -teknologian mukainen viiltosuojakäsine sisältää bambuviskoosia, HPPE:tä ja polyamidia ja mahdollistaa hyvän käyttömukavuuden sekä edistyksellisen ilmanvaihdon.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

## Tekninen kuvaus

Käsineen koko	8
Sarja	uvex C500
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet

Suojausluokka	Luokka II
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4X42C
Rungon materiaali	Polyamidi, HPPE, lasi, bambu, puu
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kokopinnoite
Käyttöalue	Heavy Duty
Väri	antrasiitti / lime
Paino	93 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet