

Ansell**Sähköasentajan käsinepari RIG011Y, 1000 V AC, Käsineen koko: 9****Tilastiedot**

| | |
|--------------|--------------|
| Tilausnumero | 094915 9 |
| GTIN | 076490104627 |
| Tuoteluokka | 04P |

Kuvaus**Malli:**

Eristävät turvakäsineet **luonnonkumilateksia**, suojaa sähkön aiheuttamilta vaaroilta. Anatominen muotoilu takaa maksimaalisen käyttömukavuuden ja alhaisemman kuormituksen. Levennetty varsi mahdollistaa hihansuiden tehokkaan suojauksen. **PSA-luokka III**, testausleima. Pituus 28 cm, paksuus 1,0 mm, väri keltainen, sileä malli ja rullattava reuna. Työskentelyyn jännitealueilla **1 000 volttiin asti, luokka 0**.

Huomautus:

Malli, jonka pituus on 360 mm, paksuus 1,0 mm, väri musta, on saatavilla numerolla 094919.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|-------------------------|
| Käsineen koko | 9 |
| Käsinytppi | Sähköasentajan käsineet |
| Suojausluokka | Luokka III |
| Sisältö | 1 |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Paino | 97,6 g |
| Tuotenimen määrite | 1000 V AC |
| Käyttöalue | Allround |
| Käyttöalue | Heavy Duty |
| Rungon materiaali | Luonnonkumilateksi |
| maksimaalinen jännitesuoja | 1000 V |
| Pituus | 280 mm |
| Väri | keltainen |
| Suojausluokka | 0 |
| EN 60903 | AZC |
| Tuotetyyppi | Sähköasentajan käsiineet |