



LED-konevalaisin pyöreä, Tyyppi: 140mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	081435 140
GTIN	4260131235474
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Kestävät LED-konevalaisimet, **alumiinirunko** ja satinoitu akryylilasi, joka takaa **tasaisen 160 asteen valaistuksen**.

- **Vähän heijastuksia, ei häikäisyä ja värisemätön toiminta.**
- **Liitäntä 24 V:n teholähteeseen tai 24 V:n koneohjaukseen.**

Käännettävissä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana kumipäällysteinen magneetti, verkkolaite.

Tekninen kuvaus

Valovirta	300 lm
Lamppu	LED-moduuli
valoteho	3 W

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
ATEX-vyöhyke	ei
Kokonaispituus	140 mm
Pään Ø	40 mm
IP-suojaluokka	IP 67
Tuotetyyppi	Koneen valot