

Erdi**Ideal-peltisakset, 2-komponenttikahvat, oikealeikkuinen, Kokonaispituus: 230mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	767050 230
GTIN	4010220031957
Tuoteluokka	73X

Kuvaus**Malli:**

Teräpää jaloterästä (vähint. HRC 61). Pienikokoinen teräpää ja osittain upotettu ruuvi kiinnitys. 2-osainen kahva, jossa käsille mukavan tuntuinen, pitävä pehmo päällinen. Kahvan avauskulman lukitus on kätevä, kun leikkuupituus pysyy samana. Helppokäyttöinen lukkosalpa keskellä (oikea- ja vasenkätisille). **Leikkuukyky:** Pellin paksuus jopa 1,8 mm, V2A-peltien jopa 1,2 mm.

Etu:

Erittäin kestävä, sintratulla teräksellä vahvistettu asetuskaari, helposti leikkaava, kulutusta kestävä malli. Pienen leukavälin ja kaksinkertaisen vipuvälityksen ansiosta erittäin pieni voimantarve.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	230 mm
Terien pituus	30 mm
Käyttötapa	oikealeikkuinen
Tuotetyyppi	Sakset