

Erdi**Ideal-peltisakset, 2-komponenttikahvat, vasenleikkuinen, Kokonaispituus: 230mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	767055 230
GTIN	4010220031964
Tuoteluokka	73X

Kuvaus

Malli:

Teräpää jaloterästä (vähint. HRC 61). Pienikokoinen teräpää ja osittain upotettu ruuvikiinnitys. 2-osainen kahva, jossa käsille mukavan tuntuinen, pitävä pehmpäällinen. Kahvan avauskulman lukitus on kätevä, kun leikkuupituus pysyy samana. Helppokäyttöinen lukkosalpa keskellä (oikea- ja vasenkätisille). **Leikkuukyky:** Pellin paksuus jopa 1,8 mm, V2A-peltien jopa 1,2 mm.

Etu:

Erittäin kestävä, sintratulla teräksellä vahvistettu asetuskaari, helposti leikkaava, kulutusta kestävä malli. Pienen leukavälin ja kaksinkertaisen vipuvälityksen ansiosta erittäin pieni voimantarve.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	230 mm
Terien pituus	30 mm
Käyttötapa	vasenleikkuinen
Tuotetyyppi	Sakset