




Hylsyavainvalikoima 1/4; 3/8 tuuman nelikanta 48 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	630006
GTIN	4018754260539
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M14.

Sytytystulpille 16 mm.

Urakantaruuveille, joiden kierre M1,6 - M5.

Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6.

Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M10.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

1/4 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt: 8 kpl nro 631000 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9

3/8 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt: 12 kpl nro 637200 koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

3/8 tuuman sytytystulppahylsy: 1 kpl nro 637310 koko 16

Terät Philips-ruuveille C 6,3: 3 kpl nro. 675310 koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet Philips-ruuveille C 6,3: 1 kpl nro 675320 koko 2/25

Kärjet urakantaruuveille C 6,3: 6 kpl nro 675250 koot 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Kärjet kuusiokoloruuveille C 6,3: 5 kpl nro 675240 koot 3; 4; 5; 6; 8

Liitinkappale BITS-terään: 2 kpl, vastaa nroa 676800 koot 4/4; 8/4

3/8 tuuma liitinkappale: 1 kpl nro 649505 koko 3

3/8 tuuman T-väännin: 1 kpl nro 635700 koko 165

1/4 tuuman käsikahva: 1 kpl nro 632800 koko 150

1/4 tuuman jatkokappale: 1 kpl nro 632400 koko 150
 3/8 tuuman jatkokappaleet: 2 kpl nro 635400 koot 75; 240
 1/4 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 633500 koko 1/4
 3/8 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 636200 koko 3/8
 1/4 tuuman räikkä: 1 kpl nro 632000 koko 1/4
 3/8 tuuman räikkä: 1 kpl nro 635000 koko 3/8
 säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-22 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-8 mm
Osien määrä	48
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	413 mm
Leveys	230 mm
Korkeus	57 mm
QuickRelease	ei
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631000 4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631000 4,5
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635400 240

Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus mm	632800
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675310 2/25
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 13 mm	637200 13
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 6 mm	675240 6
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631000 9
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 19 mm	637200 19
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675320 2/25
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 15 mm	637200 15
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 17 mm	637200 17
Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 8 mm	675250 8
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636200 3/8
Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 4 mm	675250 4
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633500 1/4
Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 6,5 mm	675250 6,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631000 8
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 22 mm	637200 22
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 4 mm	675240 4
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675310 1/25
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631000 6
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631000 5
Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 3 mm	675250 3
Supistuskappale Tyyppi 3	649505 3
Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 5,5 mm	675250 5,5
Avainhylsy sytytystulpille, 3/8 tuumaa Avainkoko 16 mm	637310 16
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675310 3/25

Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 14 mm	637200 14
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 11 mm	637200 11
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 18 mm	637200 18
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632400 150
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 21 mm	637200 21
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 16 mm	637200 16
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 10 mm	637200 10
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 3 mm	675240 3
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631000 5,5
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 5 mm	675240 5
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 12 mm	637200 12
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 8 mm	675240 8
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635400 75
T-väänin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 165 mm	635700 165
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631000 7