



## Hylsyavainsarja Torx®-ruuveille, 1/4 tuuman nelikulma 21 osaa



### Tilaustiedot

Tilausnumero	630761
GTIN	4018754261598
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

#### Käyttö:

Ulko-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3 - M8. Kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M2,5 - M20.

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

#### Toimituksen sisältö:

Avainhylsy Torx®-ruuveille: 6 kpl nro 631500 koot E4; E5; E6; E7; E8; E10

Ruuvitalankärjet Torx®-ruuveille: 9 kpl nro 631801 koot TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-väännin: 1 kpl nro 633000

Käsikahva: 1 kpl nro 632800

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632400 koot 50; 150

Murrosnivel: 1 kpl nro 633500

Räikkä: 1 kpl nro 632000

säilytys: ABS-muovilaatikko

Korkeus: 57 mm

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

### Tekninen kuvaus

Osien määrä	21
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Avainholkki TORX®-ruuveille
Pituus	227 mm
Leveys	131 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain