



## Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 44 osaa



### Tilaustiedot

Tilausnumero	634411
GTIN	4018754261154
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

#### Käyttö:

Kuusiokantauuveille/muttereille, joiden kierre M4 - M14, sytytystulpille 16 ja 20,8 mm ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M12.

#### Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

12-kulmaiset avainhylsyt: 15 kpl nro 637000 koot 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Vaihtoholkit erikoispitkät sytytystulpille: 2 kpl nro 637310 koot 16; 20,8

Kuusiokolokärjet: 7 kpl nro 637600 koot 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Kiintolenkkiavaimet: 15 kpl nro 613500 koot 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

T-väännin: 1 kpl nro 635700

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635400 koot 75; 240

Murrosnivel: 1 kpl nro 636200

Räikkä: 1 kpl nro 635000

säilytys: ABS-muovilaatikko

Korkeus: 82 mm

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 7-22 mm

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-10 mm

### Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-10 mm
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	7-22 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Osien määrä	44
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	481 mm
Leveys	288 mm
Korkeus	82 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain