



Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 33 osaa metriset/tuumamitat



Tilaustiedot

Tilausnumero	634711
GTIN	4018754260430
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M4 - M14, ruuveille/muttereille, joiden kierre enintään 9/16 tuumaa (amerikkalaiset tuumamitat).

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

12-kulmaiset avainhylsyt: 16 kpl nro 637000

koot 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22

12-kulmaiset avainhylsyt: 12 kpl nro 637100 koot 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8

T-väännin: 1 kpl nro 635700

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635400 koot 75; 240

Murrosnivel: 1 kpl nro 636200

Räikkä: 1 kpl nro 635000

säilytys: ABS-muovilaatikko

Korkeus: 57 mm

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 7-22 mm

Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 1/4-7/8 tuuma

Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	7-22 mm
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	1/4-7/8 tuuma
Avainkoon mitat	metrit / tuumat
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Osien määrä	33
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Pituus	413 mm
Leveys	230 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 18 mm	637000 18
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 3/8 Tuumaa	637100 3/8
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 7/16 Tuumaa	637100 7/16
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 13 mm	637000 13
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 11/32 Tuumaa	637100 11/32
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 9/16 Tuumaa	637100 9/16
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 5/16 Tuumaa	637100 5/16
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 9 mm	637000 9
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635400 240
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 15 mm	637000 15
Murrosnivel, 3/8. tuuma Tyyppi 3/8	636200 3/8
T-väänin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 165 mm	635700 165
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 20 mm	637000 20
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 7 mm	637000 7
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635400 75

12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 11 mm	637000 11
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 17 mm	637000 17
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 3/4 Tuumaa	637100 3/4
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 5/8 Tuumaa	637100 5/8
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 19 mm	637000 19
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 16 mm	637000 16
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 12 mm	637000 12
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8" Tyyppi	635000
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 14 mm	637000 14
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 1/2 Tuumaa	637100 1/2
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 10 mm	637000 10
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 21 mm	637000 21
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 22 mm	637000 22
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 1/4 Tuumaa	637100 1/4
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 11/16 Tuumaa	637100 11/16
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 8 mm	637000 8