



Hylsyavainsarja, kiinto-/lenkkiavain, 1/2 tuuman nelikanta 47 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	638561
GTIN	4018754261178
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M22. Sytytystulpat 16 ja 20,8 mm.
Kuusiokoloruuvit, joiden kierre M5 - M12.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 19 kpl nro 642200
koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Avainholkit sytytystulpille: 2 kpl nro 642450
koot 16; 20,8

Kuusiokolokärjet: 7 kpl nro 643200
koot 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12

T-väännin: 1 kpl nro 641300 koko 300

Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641000
koot 75; 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641600 koko 1/2

Räikkä: 1 kpl nro 640100 koko 1/2
 Kiinto-/lenkkiavain: 13 kpl nro 613500
 koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
 säilytys: ABS-muovilaatikko
 Korkeus: 82 mm
 Vääntönelikulma: 1/2 tuuma
 Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 8-34 mm
 Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 4-12 mm

Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	4-12 mm
Osien määrä	47
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	8-34 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	481 mm
Leveys	288 mm
Korkeus	82 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

12-kulmainen sytytystulppahylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 20,8 mm	642450 20,8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613500 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 11 mm	613500 11
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 9 mm	642200 9
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613500 13

Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 32 mm	642200 32
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613500 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm	613500 24
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642200 27
12-kulmainen sytytystulppahylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642450 16
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm	642200 30
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 34 mm	642200 34
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 12 mm	642200 12
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643200 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613500 22
Kiintolenkkiavain Avainkoko 15 mm	613500 15
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641000 255
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643200 5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 12 mm	613500 12
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643200 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613500 19
T-väänin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 300 mm	641300 300
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642200 21
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642200 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 14 mm	613500 14
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642200 22
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 11 mm	642200 11
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613500 10
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm	642200 15
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643200 6
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642200 16

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm	643200 4
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642200 18
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 7 mm	643200 7
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 8 mm	642200 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm	613500 21
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643200 12
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642200 14
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642200 13
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642200 24
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2" Tyyppi	640100
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613500 18
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642200 17
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641000 75
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641000 130
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642200 10
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641600 1/2