



## Monihampainen ruuvinväänninhylsytarja, 1/2 tuuman nelikulma 8 osaa



### Tilaustiedot

Tilausnumero	639511
GTIN	4018754261680
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

**Väännin- / liitososat** standardien **DIN 3122 / 3123** mukaiset;

**Avainhylsy** standardin **DIN 3124** mukaiset.

Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120** mukaiset.

**Käyttö:**

Monihampaisille/XZN-ruuveille, joiden kierre M6 - M14.

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, kromattu.

**Toimituksen sisältö:**

Vaihtohylsy: 5 kpl nro 642800 (lyhyt)

koot M6; M8; M10; M12; M14

3 kpl nro 642900 (pitkä)

koot M8; M10; M12

säilytys: ABS-muovilaatikko

### Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Osien määrä	8
Irrotusprofiili	Avainholkki TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Monihammas-ruuvinvääntimet

Pituus	227 mm
Leveys	131 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Avainhylsy

## Tarvikkeet

Monihampainen ruuvitaltan kärki, lyhyt, 1/2 tuumaa Ruuveille M6	642800 M6
Monihampainen ruuvitaltan kärki, lyhyt, 1/2 tuumaa Ruuveille M14	642800 M14
Monihampainen ruuvitaltan kärki, lyhyt, 1/2 tuumaa Ruuveille M8	642800 M8
Monihampainen ruuvitaltan kärki, lyhyt, 1/2 tuumaa Ruuveille M12	642800 M12
Tähtikokohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä Ruuveille M8	642900 M8
Tähtikokohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä Ruuveille M10	642900 M10
Monihampainen ruuvitaltan kärki, lyhyt, 1/2 tuumaa Ruuveille M10	642800 M10
Tähtikokohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä Ruuveille M12	642900 M12