



Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 15 osaa, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	633816 6
GTIN	4018754260713
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**. 6-kulmaisilla avainhylsyillä nro 637200.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M12.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy: 11 kpl koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635400 koot 75; 240

Murrosnivel: 1 kpl nro 636200

Räikkä: 1 kpl nro 635000

säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	8-19 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Osien määrä	15
Avainkoon mitat	metriset mitat

Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	322 mm
Leveys	134 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635400 240
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635400 75
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyypäi 3/8	636200 3/8