



Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 19 osaa, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	633916 12
GTIN	4018754260751
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**. 12-kulmaisilla avainhylsyillä nro 637000.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M14.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy: 14 kpl koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-väännin: 1 kpl nro 635700

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635400 koot 75; 240

Murrosnivel: 1 kpl nro 636200

Räikkä: 1 kpl nro 635000

säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	8-22 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain

Osien määrä	19
Pituus	322 mm
Leveys	134 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635400 240
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635400 75
T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 165 mm	635700 165
Läpimenevä räikkä, lyhyt kahva, 1/4"	632600