



Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 19 osaa, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	633916 6
GTIN	4018754260737
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**. 6-kulmaisilla avainhylsyillä nro 637200.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M14.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy: 14 kpl koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-väännin: 1 kpl nro 635700

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635400 koot 75; 240

Murrosnivel: 1 kpl nro 636200

Räikkä: 1 kpl nro 635000

säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	8-22 mm
Osien määrä	19

Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Pituus	322 mm
Leveys	134 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 165 mm	635700 165
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635400 240
Läpimenevä räikkä, lyhyt kahva, 1/4"	632600
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635400 75