



Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 15 osaa, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	637714 12
GTIN	4018754260867
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**. 12-kulmaisilla avainhylsyillä nro 642100.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy: 12 kpl, koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 jatkokappaletta: Nro 641000 koot 130; 255

1 räikkä: Nro 640100

säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Osien määrä	15
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	10-32 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain

Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	413 mm
Leveys	226 mm
Korkeus	64 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641000 130
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641000 255