



Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 15 osaa, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	637714 6
GTIN	4018754260874
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**. 6-kulmaisilla avainhylsyillä nro 642200.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy: 12 kpl, koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 jatkokappaletta: Nro 641000 koot 130; 255

1 räikkä: Nro 640100

säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Avainkoon mitat	metriset mitat
Osien määrä	15
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	10-32 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma

Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	413 mm
Leveys	226 mm
Korkeus	64 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641000 130
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641000 255