



Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 22 osaa, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	637816 12
GTIN	4018754260898
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**. 12-kulmaisilla avainhylsyillä nro 642100.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy: 16 kpl koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

T-väännin: 1 kpl 641300

Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641000 koot 75; 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641600

Räikkä: 1 kpl nro 640100

säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	10-32 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Avainkoon mitat	metriset mitat
Osien määrä	22

Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	454 mm
Leveys	253 mm
Korkeus	64 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641000 130
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641600 1/2
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641000 255
T-väänin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 300 mm	641300 300
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641000 75