



Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 28 osaa, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	637916 12
GTIN	4018754260843
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**. 12-kulmaisilla avainhylsyillä nro 642100.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy: 22 kpl koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

T-väännin: 1 kpl nro 641300 koko 300

Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641000 koot 75; 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641600 koko 1/2

Räikkä: 1 kpl nro 640100 koko 1/2

säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	8-32 mm
Osien määrä	28
Avainkoon mitat	metriset mitat
Vääntönelikulma	1/2 tuuma

Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Pituus	454 mm
Leveys	253 mm
Korkeus	64 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain