



## Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 28 osaa, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	637916 6
GTIN	4018754260850
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**. 6-kulmaisilla avainhylsyillä nro 642200.

#### Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

#### Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

Hylsy: 22 kpl koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

T-väännin: 1 kpl nro 641300 koko 300

Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641000 koot 75; 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641600 koko 1/2

Räikkä: 1 kpl nro 640100 koko 1/2

säilytys: ABS-muovilaatikko

### Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Osien määrä	28
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	8-32 mm

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Pituus	454 mm
Leveys	253 mm
Korkeus	64 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

---

## Tarvikkeet

Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641000 75
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641000 255
T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 300 mm	641300 300
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641000 130
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641600 1/2