



## Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 31 osaa, Tyyppi: 12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	638016 12
GTIN	4018754260881
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**. 12-kulmaisilla avainhylsyillä nro 642100.

#### Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M5 - M18.

#### Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

Hylsy: 17 kpl koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Kuusiokolokärjet: 8 kpl nro 643200 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-väännin: 1 kpl nro 641300 koko 300

Jatkokappaleet: 3 kpl nro. 641000 75; 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641600 koko 1/2

Räikkä: 1 kpl nro 640100 koko 1/2

säilytys: ABS-muovilaatikko

### Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	4-14 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	8-32 mm
Osien määrä	31
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Pituus	454 mm
Leveys	253 mm
Korkeus	64 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643200 6
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643200 10
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 7 mm	643200 7
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm	643200 4
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641000 75
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643200 8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643200 12
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641000 255
T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 300 mm	641300 300
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643200 14
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641600 1/2
	643200 5

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5  
mm

Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm

641000 130