



Holkkivainsarja 1/2", nelikulmainen 31 osaa, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	638016 6
GTIN	4018754260805
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**. 6-kulmaisilla avainhylsyillä nro 642200.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M5 - M18.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy: 17 kpl koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Kuusiokolokärjet: 8 kpl nro 643200 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-väännin: 1 kpl nro 641300 koko 300

Jatkokappaleet: 3 kpl nro. 641000 75; 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641600 koko 1/2

Räikkä: 1 kpl nro 640100 koko 1/2

säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkivain

Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	4-14 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	8-32 mm
Osien määrä	31
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Pituus	454 mm
Leveys	253 mm
Korkeus	64 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 7 mm	643200 7
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643200 12
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641600 1/2
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643200 10
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641000 75
T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 300 mm	641300 300
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643200 5
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641000 130
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643200 6
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm	643200 4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643200 8
	643200 14

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm

Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm

641000 255