



Kärkivalikoima BiTorsion 7 osaa, timanttipinnoitettu, Tyyppi: KPS



Tilaustiedot

Tilausnumero	675651 KPS
GTIN	4013288179999
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitäntävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675510 1 kpl koot 1/25; 2/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675530 1 kpl koot 1/25; 2/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: Nro 675560 1 kpl koot 5,5; 6,5

"Rapidaptor"-liitäntävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3K

Tekninen kuvaus

Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Valmistajamerkintä	Bit-Check 7 Diamond 1
Osien määrä	7

Tuotetyyppi

Kärkityökalu

Tarvikkeet

Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3K

675020 6,3K

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion,
timanttipinnoitettu Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25
mm

675530 1/25

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion,
timanttipinnoitettu Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25
mm

675510 2/25

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion,
timanttipinnoitettu Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25
mm

675530 2/25

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion,
timanttipinnoitettu Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25
mm

675510 1/25