



## Bits-teräsarja 10 osaa, vääntöalue, Tyyppi: KPS



### Tilaustiedot

Tilausnumero	675671 KPS
GTIN	4013288033772
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitäntävarsi.

#### Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675200 à 1 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675220 à 1 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Pikaliitäntävarsi: 1 kpl

### Tekninen kuvaus

Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Valmistajamerkintä	Bit-Check 10 Universal 1
Osien määrä	10

Tuotetyyppi

Kärkityökalu

## Tarvikkeet

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue  
Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm

675220 3/25

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue  
Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm

675200 3/25

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue  
Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm

675200 1/25

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue  
Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm

675220 2/25

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue  
Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm

675200 2/25

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue  
Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm

675220 1/25