



LED-valonheitin, 230 V, Tehonkulutus: 26W



Tilaustiedot

Tilausnumero	081265 26
GTIN	5708997354407
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suojareunuksella.

- **Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.**
- **Suuri valoteho, pieni energiankulutus, pitkä käyttöikä.**
- **Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

NOVA-työvalaisimet, joissa on integroitu kantokahva. COB LED -suurtehovalaisin, 5-portainen himmennintoiminto, käännettävä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	29 W
Valovirta	400 - 4000 lm
IP-suojaluokka	IP 67
Väriämpötila	6000 K

Paino	2380 g
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	100 - 240 V
Kokonaisleveys	88 mm
Kokonaispituus	235 mm
Kokonaiskorkeus	233 mm
Liitäntäkaapelin pituus	5 m
ATEX-vyöhyke	ei
Valmistajamerkintä	NOVA 4K
Tuotenimen määrite	230 V
Tuotetyyppi	Lamppu