



## LED-valonheitin, 230 V, Tehonkulutus: 84W



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081265 84
GTIN	5708997354445
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

#### Malli:

Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suojaruunuksella.

- **Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.**
- **Suuri valoteho, pieni energiankulutus, pitkä käyttöikä.**
- **Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

**NOVA-työvalaisimet**, joissa on integroitu kantokahva. COB LED -suurtehovalaisin, 5-portainen himmennintoiminto, käännettävä.

#### Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

### Tekninen kuvaus

Väriämpötila	6000 K
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 67
Valovirta	1200 - 12000 lm

Tehonkulutus	84 W
Paino	4100 g
Nimellisjännite	100 - 240 V
Kokonaisleveys	102 mm
Kokonaispituus	302 mm
Kokonaiskorkeus	298 mm
Liitäntäkaapelin pituus	5 m
ATEX-vyöhyke	ei
Valmistajamerkintä	NOVA 10K
Tuotenimen määrite	230 V
Tuotetyyppi	Lamppu