



LED-valonheitin, 230 V, Tehonkulutus: 42W



Tilaustiedot

Tilausnumero	081265 42
GTIN	5708997354421
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suojareunuksella.

- **Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.**
- **Suuri valoteho, pieni energiankulutus, pitkä käyttöikä.**
- **Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

NOVA-työvalaisimet, joissa on integroitu kantokahva. COB LED -suurtehovalaisin, 5-portainen himmennintoiminto, käännettävä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Paino	2660 g
Tehonkulutus	42 W
Väriämpötila	6000 K
IP-suojausluokka	IP 67

Valovirta	600 - 6000 lm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	100 - 240 V
Kokonaispituus	267 mm
Kokonaisleveys	87 mm
Kokonaiskorkeus	262 mm
Liitäntäkaapelin pituus	5 m
ATEX-vyöhyke	ei
Valmistajamerkintä	NOVA 6K
Tuotenimen määrite	230 V
Tuotetyyppi	Lamppu