



## LED-akku-työvalaisin, Tyyppi: 26



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081254 26
GTIN	5708997354414
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

#### Malli:

Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suoja-reunalla.

- **Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.**
- **Suuri valoteho, pieni energiankulutus, pitkä käyttöikä.**
- **Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

**NOVA-työvalaisimet**, joissa on integroitu kantokahva. COB LED -suurtehovalaisin, 5-portainen himmennintoiminto, käännettävä. Dual System -järjestelmän ansiosta voidaan käyttää sekä mobiilina akkukäyttöisenä valaisimena että virtajohdon kanssa. Lataustilan näyttö, jäljellä olevan käyttöajan näyttö, himmennettävissä viidellä portaalla.

#### Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää laturin.

### Tekninen kuvaus

Valovirta	400 - 4000 lm
IP-suojausluokka	IP 67

Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valaisuaika	1 - 14 h
ATEX-vyöhyke	ei
Väriämpötila	6000 K
akun jännite	11,1 V
Akkutyyppi	Litiumioni
Akkukapasiteetti	4,4 Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Kokonaispituus	235 mm
Kokonaiskorkeus	233 mm
Kokonaisleveys	88 mm
CRI-arvo	80
Paino	1780 g
Tehonkulutus	29 W
Valmistajamerkintä	NOVA 3K C+R
Tuotetyyppi	Työvalaisin

## Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkukapasiteetti 4400 mAh

081431 4400