



## LED-akku-työvalaisin, Tyyppi: 42



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081254 42
GTIN	5708997354438
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

#### Malli:

Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suoja-reunalla.

- **Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.**
- **Suuri valoteho, pieni energiankulutus, pitkä käyttöikä.**
- **Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

**NOVA-työvalaisimet**, joissa on integroitu kantokahva. COB LED -suurtehovalaisin, 5-portainen himmennintoiminto, käännettävä. Dual System -järjestelmän ansiosta voidaan käyttää sekä mobiilina akkukäyttöisenä valonheittimenä että verkkokaapelin kanssa. Lataustilan näyttö, jäljellä olevan käyttöajan näyttö, himmennettävissä viidellä portaalla.

#### Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää laturin.

### Tekninen kuvaus

Akkukapasiteetti	5,2 Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1

IP-suojaluokka	IP 67
akun jännite	11,1 V
Akkutyyppi	Litium-ioni
Valovirta	600 - 6000 lm
ATEX-vyöhyke	ei
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valaisuaika	1 - 12 h
Kokonaisleveys	92 mm
Kokonaispituus	275 mm
Kokonaiskorkeus	275 mm
CRI-arvo	80
Paino	2600 g
Tehonkulutus	42 W
Valmistajamerkintä	NOVA 5K 42W
Tuotetyyppi	Työvalaisin