



Akkukäyttöinen LED-tasovalaisin, Tehonkulutus: 18W



Tilaustiedot

Tilausnumero	081266 18
GTIN	5708997354513
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Varjoton ja häikäisemätön malli, suuri valaistusalue.

2 valaistustehoa, valaistuksen kesto 3 tuntia. Pystytysjalka terästä, jauhepinnoitettu.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Sopii:

Kolmijalkajalusta nro 081252 koko 1,35-3.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valovirta	2500 lm
IP-suojausluokka	IP 54
Väriämpötila	6500 K
ATEX-vyöhyke	ei

akun jännite	11,1 V
Valaisuaika	3 h
Akkukapasiteetti	2,6 Ah
Akkutyyppe	Litiumioni
Kokonaiskorkeus	280 mm
Kokonaisleveys	103 mm
Kokonaispituus	288 mm
Valovirta, porras 2	750 lm
CRI-arvo	80
Paino	1600 g
Valmistajamerkintä	VEGA 1500 C+R
Tuotetyyppe	Tasovalaisin