

**KERN****Tasovaaka, tyyppi DS Tarkka malli, Enimmäispunnitusalue: 150kg**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 479610 150    |
| GTIN         | 4045761096257 |
| Tuoteluokka  | 47D           |

## Kuvaus

### Malli:

- Kestävää tasovaakaa voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.
- Näyttöyksikön merkkikorkeus 18 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa'asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.
- Kestävä taso, suojus näyttöyksikölle.
- Yksinkertainen, käyttäjää opastava käytönohjaus (kyllä/ei) näytössä.
- Verkko- ja akkukäyttö mahdollista (akku saatavana haluttaessa).
- Punnitusyksikön (esim. ruuvipainon) voi ohjelmoida vapaasti.
- Automaattinen vertailuoptimointi tarkkaan laskemiseen.
- Säättöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino pyynnöstä).
- Kappalelaskenta: Vertailukappalemääräksi voi valita 1, 5, 10 tai 20 kpl.
- Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.
- Tunnetun astiapainon numeerinen taaravähennys. Hyödyllinen täyttömäärän tarkastuksessa.
- Prosenttimääritys: Poikkeama vertailupainosta näytetään prosentteina grammojen sijasta.

### Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V / 50 Hz, suojus.

### Erikoistarvike:

Sisäinen ja ulkoinen akku, tarkistuspaino, seinäpidike, tulostin ja jalusta saatavana pyynnöstä.

## Tekninen kuvaus

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Punnituslevyn mitta         | 450 × 350 mm                    |
| Valmistajamerkintä          | DS                              |
| Toistettavuus               | 1 g                             |
| Vakautumisaika              | 3 s                             |
| Kalibrointi                 | Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä |
| Kappalepaino vähintään      | 10 g                            |
| Lukema                      | 1 g                             |
| Enimmäispunnitusalue        | 0 - 150 kg                      |
| Nettopaino                  | 9,5 kg                          |
| Sarja                       | DS                              |
| Energiansyöttö              | Verkkokäyttöinen                |
| Energiansyöttö              | Verkkokäyttöinen                |
| Nimellisjännite             | 230 V                           |
| Näyttöyksikön merkkikorkeus | 18 mm                           |
| Liitäntä                    | RS232C-liitäntä                 |
| Tuotetyyppi                 | tasovaaka                       |

## Palvelut

|  |            |
|--|------------|
| KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 150 kg   | 027700 150 |
| DAkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 180 | 027710 180 |