



Akkukäyttöiset LED-valaisimet, Tehonkulutus: 20



Tilaustiedot

Tilausnumero	081286 20
GTIN	4045197796295
Tuoteluokka	02A

Kuvaus

Malli:

Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suoja-reunuksella.

- **Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.**
- **Korkea valoteho, alhainen energiankulutus.**
- **Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

SMD LED -työvalot, maitolasi takaa tasaisen ja miellyttävän valon.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää laturin.

Tekninen kuvaus

Akkutyypä	Litiumioni
Valovirta	1600 lm
ATEX-vyöhyke	ei
IP-suojausluokka	IP 65

akun jännite	7,4 V
Akkukapasiteetti	8 Ah
Valaisuaika	3 h
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Kokonaispituus	202 mm
Kokonaiskorkeus	202 mm
Kokonaisleveys	55 mm
Paino	1450 g
Tehonkulutus	20 W
Tuotetyyppi	Työvalaisin