

HOLEX**LED-valonheitin, 230 V, Tehonkulutus: 60W****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081287 60
GTIN	4045197796400
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

SMD-LED-työvalaisimet, joissa on himmeä lasi tasaista ja miellyttävää valaistusta varten sekä kaksi roiskevesisuojustua pistorasiaa.

Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suojarahilla.

- **Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.**
- **Korkea valoteho, alhainen energiankulutus.**
- **Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**
- **Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.**
- **Suuri valoteho, pieni energiankulutus, pitkä käyttöikä.**
- **Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

2 roiskevedeltä suojattua pistorasiaa.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Paino	3330 g
Tehonkulutus	60 W

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valovirta	2250 - 4500 lm
IP-suojausluokka	IP 54
Nimellisjännite	230 V
Kokonaisleveys	292 mm
Kokonaispituus	292 mm
Kokonaiskorkeus	80 mm
Liitäntäkaapelin pituus	5 m
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotenimen määrite	230 V
Tuotetyyppi	Lamppu