



Bits-teräsarja 10 osaa, jaloteräs, stainless



Tilaustiedot

Tilausnumero	675681
GTIN	4013288111852
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitäntävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675490 1 kpl koko 2/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675492 1 kpl koko 1/25; 2 kpl koko 2/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Nro 675496 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

"Rapidadaptor Stainless" -liitäntävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,35

Tekninen kuvaus

Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Osien määrä	10

Tuotetyyppi	Kärkityökalu
-------------	--------------

Tarvikkeet

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675492 2/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless Torx®-profiili TX30	675496 TX30
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless Torx®-profiili TX25	675496 TX25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless Torx®-profiili TX10	675496 TX10
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless Torx®-profiili TX20	675496 TX20
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675492 1/25
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3S	675020 6,3S
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless Torx®-profiili TX15	675496 TX15
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675490 2/25