



Bits-teräsarja 10 osaa, BiTorsion



Tilaustiedot

Tilausnumero	675771
GTIN	4013288095688
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitäntävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675520 à 1 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675540 à 1 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

"Rapidadaptor BiTorsion" -liitäntävarsi: 1 kpl nro 675030 koko 6,3

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Valmistajamerkintä	Bit-Check 10 BiTorsion 1
Osien määrä	10
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675540 3/25
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675520 3/25
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675540 1/25
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675520 1/25
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675540 2/25
Varsi, magneetti / pikaliitinBiTorsion Varrenkuusikulma 6,3	675030 6,3
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675520 2/25