



Kärkivalikoima, Universal 30 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	675791
GTIN	4013288191595
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitäntävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675200 2 kpl koko 1/25; 3 kpl koko 2/25; 1 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675380 2 kpl koko 1/25; 3 kpl koko 2/25; 1 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: Nro 675240 à 1 kpl koot 3; 4; 5; 6; 8

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Kuten nro 675550 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille tapilla: Nro 675350 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koko 1,0x5,5

"Rapidaptor"-liitäntävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3K

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Valmistajamerkintä	Bit-Check 30 Universal 1
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3K	675020 6,3K
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöaluekova Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675380 2/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX25	675350 TX25
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 8 mm	675240 8
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX20	675350 TX20
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX40	675350 TX40
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 3 mm	675240 3
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675200 1/25
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 4 mm	675240 4
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 5 mm	675240 5
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675520 1/25
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 6 mm	675240 6

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöaluekova Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675380 3/25
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675200 3/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX10	675350 TX10
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX30	675350 TX30
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöaluekova Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675380 1/25
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675200 2/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX15	675350 TX15