



Bits-teräsarja, jaloterästä, Stainless 30 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	675796
GTIN	4013288115126
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitântävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675490 1 kpl koko 1/25; 3 kpl koko 2/25; 1 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675492 2 kpl koko 1/25; 3 kpl koko 2/25; 1 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: Nro 675494 à 1 kpl koot 2,5; 3; 4; 5; 5,5

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Nro 675496 2 kpl koko TX10; 2 kpl koko TX15; 3 kpl koko TX20; 3 kpl koko TX25; 2 kpl koko TX30; 1 kpl koko TX40

"Rapidadaptor Stainless" -liitântävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3S

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille

Valmistajamerkintä	Bit-Check 30 Stainless 1
Bit-terän pituus	25 mm
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Osien määrä	30
värikoodaus	kyllä
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675492 3/25
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675492 2/25
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675490 3/25
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3S	675020 6,3S
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-Plus-profiili jaloteräs Stainless Kuusikulma 3 mm	675494 3
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless Torx®-profiili TX10	675496 TX10
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless Torx®-profiili TX25	675496 TX25
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-Plus-profiili jaloteräs Stainless Kuusikulma 4 mm	675494 4
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675490 2/25
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-Plus-profiili jaloteräs Stainless Kuusikulma 5 mm	675494 5
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless Torx®-profiili TX15	675496 TX15
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675492 1/25

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless
Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm

675490 1/25

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless
Torx®-profiili TX40

675496 TX40

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless
Torx®-profiili TX30

675496 TX30

Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-Plus-profiili
jaloteräs Stainless Kuusikulma 2,5 mm

675494 2,5

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Jaloteräs Stainless
Torx®-profiili TX20

675496 TX20