

HOLEX

Painava kokoteräksinen, huipputehokas puristin erikoismallisella paininpäällä, Leukaväli: 1500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	861320 1500
GTIN	4045197786210
Tuoteluokka	82C

Kuvaus

Malli:

Liukukisko ja kiintoleuka profiiliterästä (erik.profiili), nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Säättövarsi terästä, muottiintaottu, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on trapetsikierteet. Pitkä käyttöikä kuumuudenkestävän, sintratulla teräksellä vahvistetun erikoispuristuskiekon ansiosta. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väännin.

Kääntyy 30°.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen olosuhteissa, joissa tarvitaan erittäin suuria puristusvoimia, kuten teräsrakenteissa, metallintyöstössä, kuorma-autonrakennuksessa ja koneenrakennuksessa. Kääntyvän paininpään ansiosta on mahdollista kiinnittää viistopintaisia työkappaleita. **Suurin puristusvoima n. 22000 N asti.**

Tekninen kuvaus

Leukaväli	1500 mm
Ulottuma	175 mm

Liukukiskon poikkipinta	40×20 mm
Paino	12 kg
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Painolevy Tyyppi GSP	861121 GSP
Painolevy Tyyppi GSV	861121 GSV