

**Hiomanauha, keramiikkarae XK870T, 13 × 457 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	558412 80
GTIN	4018875291085
Tuoteluokka	56V

**Kuvaus****Malli:**

**Hiomanauha XK870**, itsestään teroituva **keramiikkarae (CER)**, erittäin hyvä aineenpoistokyky ja pitkä kestoikä. Tehokkaasti hiova lisäkerros (**TOP Size**) takaa hiomapinnan viileänä pysymisen ja parantaa lastuamistehoa.

T-kudos (vankka-joustava) käytettäväksi **käsi­käyttöisissä koneissa**.

**Käyttö:**

Kaikkien terästen työstöön, erityisesti vaikeatyö­stöisille materiaaleille kuten **jaloteräs, nikkeliseokset, kromi**, titaani, alumiini.

**Huomautus:**

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilau­smäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568525.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	XK870T
Hioma-aine	- keraaminen hiomarae
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Hiomanauhan leveys	13 mm
Hiomanauhan pituus	457 mm
Tuotenimen määrite	13 × 457 mm
Tuotetyyppi	Hiomanauha

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin	35-40 m/s	
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	32-38 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20-25 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	32-38 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	25-30 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	20-25 m/s	H
INOX	soveltuu	18-30 m/s	
Ti	sopii rajoituksin	10-20 m/s	
GG(G)	soveltuu	30-45 m/s	K
CuZn	sopii rajoituksin	35-45 m/s	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		