



Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Hiomanauhan leveys	9 mm
Hiomanauhan pituus	533 mm
Tuotenimen määrite	9 × 533 mm
Tuotetyyppi	Hiomanauha

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin	35-40 m/s	
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	32-38 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20-25 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	32-38 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	25-30 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	20-25 m/s	H
INOX	soveltuu	18-30 m/s	
Ti	sopii rajoituksin	10-20 m/s	
GG(G)	soveltuu	30-45 m/s	K
CuZn	sopii rajoituksin	35-45 m/s	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		