



|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 %    |
| Hiomanauhan leveys             | 9 mm       |
| Hiomanauhan pituus             | 533 mm     |
| Tuotenimen määrite             | 9 × 533 mm |
| Tuotetyyppi                    | Hiomanauha |

### Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | sopii rajoituksin | 35-40 m/s      |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 32-38 m/s      | P         |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 20-25 m/s      | P         |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          | 32-38 m/s      | H         |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          | 25-30 m/s      | H         |
| Teräs < 67 HRC                 | soveltuu          | 20-25 m/s      | H         |
| INOX                           | soveltuu          | 18-30 m/s      |           |
| Ti                             | sopii rajoituksin | 10-20 m/s      |           |
| GG(G)                          | soveltuu          | 30-45 m/s      | K         |
| CuZn                           | sopii rajoituksin | 35-45 m/s      | N         |
| Uni                            | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                 | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva                          | soveltuu          |                |           |