



Huopahiomanauha (A) DF-BL, 13 × 457 mm, Rakeistus-vertailu: 180



Tilaustiedot

Tilausnumero	558477 180
GTIN	4046719343904
Tuoteluokka	53M

Kuvaus

Malli:

Kestävä ja joustava kuitukankainen hiomanauha, erinomainen **särmänkestävyys**.

Käyttö:

Purseenpoistoon, mattaukseen ja viimeistelyyn. **Mittansa pitävä tekstiilialusta** soveltuu erityisesti voimakkaaseen kuorimitukseen paineilmahiomakoneissa.

Tekninen kuvaus

Rakeistus-vertailu	180
Hienousaste	keskikova
Väri	pun.
Malli	A medium
Sarja	DF-BL
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Hiomanauhan leveys	13 mm
Hiomanauhan pituus	457 mm
Tuotenimen määrite	13 × 457 mm
Tuotetyyppi	Huopa-hiomanauha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu	20-25 m/s	
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	20 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	20 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	20 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	20 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	20 m/s	H
INOX	soveltuu	20 m/s	
Ti	soveltuu	20 m/s	
GG(G)	soveltuu	20 m/s	K
CuZn	soveltuu	20 m/s	N
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu	20 m/s	
puu	soveltuu	20 m/s	
lakka	soveltuu	20 m/s	
Uni	soveltuu	20 m/s	
kuiva	soveltuu		