

**LED-sauvavalaisin 230 V / 5 W IP54****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081253
GTIN	4007123629305
Tuoteluokka	08B

**Kuvaus****Malli:**

Tehokas, kestävä SMD-LED-sauvavalaisin. Kääntyvä koukku ja 5 metriä pitkä H05RN-F-liitäntäkaapeli.

**Toiminto:**

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

IP-suojausluokka: IP 54

Valovirta: 420 lm

**Tekninen kuvaus**

IP-suojausluokka	IP 54
Valovirta	420 lm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus	5 W
Nimellisjännite	230 V

Liitäntäkaapelin pituus	5 m
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotetyyppi	Sauvavalaisin